

密封圈硅胶套

进阶版

USHSL | USHSC | USLSL | USLSC | USUSL | USUSC



产品介绍

欢迎体验创新的UltraSeal密封圈硅胶套，通过精心制作以满足所有活动水平的大腿和小腿截肢者的需求。

提供三种不同高度的密封圈（密封环），用户穿戴接受腔后即可感觉到真空吸附感。采用OptiSil高端白色硅胶，提供了卓越的舒适性和优化的悬挂，为用户在日常使用中提供最大的便利。

此外，UltraSeal锁具型密封圈硅胶套还提供了一个无缝衔接的双悬挂系统，利用锁定悬挂和密封技术的优点，提供无与伦比的性能。

产品型号#	悬挂方式
USHSL/USLSL/USUSL	锁具型
USHSC/USLSC/USUSC	衬垫型

适合所有活动等级



为什么是进阶版？

①

伸缩性小

外层针织面料结合了强度和耐用性，差异化的拉伸为穿戴提供了舒适。

②

锁定安全

锁定功能，确保为用户提供一个安全、稳定、舒适的悬挂。


③

友好的硅胶表面

OptiSil高端白色硅胶提供薄、轻、光滑的内表面，摩擦力是普通硅胶的1/5，确保卓越的皮肤适应性。


截面图

一种厚度 | 三种环高度 | 不带锁孔 & 带锁孔



如何测量

测量残肢末端往上6cm处的围长



尺码表

测量围长 (CM)	高环密封圈锁具型 2MM 均厚	高环密封圈衬垫型 2MM 均厚	低环密封圈锁具型 2MM 均厚	低环密封圈衬垫型 2MM 均厚	超低环密封圈锁具型 2MM 均厚	超低环密封圈衬垫型 2MM 均厚
20-21 cm	USHSL20	USHSC20	USLSL20	USLSC20	USUSL20	USUSC20
22-23 cm	USHSL22	USHSC22	USLSL22	USLSC22	USUSL22	USUSC22
24-25 cm	USHSL24	USHSC24	USLSL24	USLSC24	USUSL24	USUSC24
26-27 cm	USHSL26	USHSC26	USLSL26	USLSC26	USUSL26	USUSC26
28-29 cm	USHSL28	USHSC28	USLSL28	USLSC28	USUSL28	USUSC28
30-31 cm	USHSL30	USHSC30	USLSL30	USLSC30	USUSL30	USUSC30
32-34 cm	USHSL32	USHSC32	USLSL32	USLSC32	USUSL32	USUSC32
35-37 cm	USHSL35	USHSC35	USLSL35	USLSC35	USUSL35	USUSC35
38-40 cm	USHSL38	USHSC38	USLSL38	USLSC38	USUSL38	USUSC38
41-43 cm	USHSL41	USHSC41	USLSL41	USLSC41	USUSL41	USUSC41
44-47 cm	USHSL44	USHSC44	USLSL44	USLSC44	USUSL44	USUSC44



Tel +86-731-55582976-801
www.easyliner.com.cn
china_salesrep@easyliner.com.cn

