

ULTRASEAL GEL LINER

Un paso por delante.

USHGL | USHGC | USLGL | USLGC | USUGL | USUGC



DESCRIPCIÓN

Presentamos el revolucionario liner de gel UltraSeal, un producto innovador que integra a la perfección la avanzada tecnología de cierre con los beneficios superiores del gel.

Con un anillo integrado disponible en tres alturas diferentes, los usuarios obtendrán un cierre hermético a la entrada del encaje. Cuando se combina con OptiGel, este liner ofrece una gran comodidad y una excelente adaptabilidad con la extremidad residual, garantizando un ajuste seguro y ceñido que mejora el control, la comodidad y la seguridad.

N.º PIEZA	SUSPENSIÓN
USHGL/USLGL/USUGL	CON PIN
USHGC/USLGC/USUGC	SIN PIN

Recomendado para todos los niveles de actividad.



¿POR QUÉ ULTRA GEL?

1

Es el único liner con cierre disponible en gel.

OptiGel tiene una textura lisa y suave que garantiza un contacto delicado con la piel y un ajuste a medida alrededor de la extremidad residual.

MAYOR COMODIDAD

2

Está confeccionado con un tejido de menor ajuste.

El tejido exterior de primera calidad combina resistencia, durabilidad y elasticidad diferenciada y cómoda.

FÁCIL DE PONER Y QUITAR

3


Está disponible tanto con pin como sin pin.

La función con pin garantiza a los usuarios una suspensión segura, firme y cómoda.


SUSPENSIÓN DOBLE

DIAGRAMA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL


1 GROSOR | 3 OPCIONES DE ALTURA DEL ANILLO | SIN PIN Y CON PIN



HIGH RING: el anillo comienza a unos 18 cm desde el centro del extremo distal.




LOW RING: el anillo comienza a unos 13 cm desde el centro del extremo distal.



ULTRA LOW RING: el anillo comienza a unos 8 cm desde el centro del extremo distal.

CÓMO MEDIR

Mediciones tomadas a 6 cm del extremo distal



TABLAS DE MEDIDAS

TAMAÑO MEDIDO (CM)	HIGH RING CON PIN 3MM UNIFORME	HIGH RING SIN PIN 3MM UNIFORME	LOW RING CON PIN 3MM UNIFORME	LOW RING SIN PIN 3MM UNIFORME	ULTRA LOW RING CON PIN 3MM UNIFORME	ULTRA LOW RING SIN PIN 3MM UNIFORME
20-23 cm	USHGL20-3	USHGC20-3	USLGL20-3	USLGC20-3	USUGL20-3	USUGC20-3
24-25 cm	USHGL24-3	USHGC24-3	USLGL24-3	USLGC24-3	USUGL24-3	USUGC24-3
26-27 cm	USHGL26-3	USHGC26-3	USLGL26-3	USLGC26-3	USUGL26-3	USUGC26-3
28-31 cm	USHGL28-3	USHGC28-3	USLGL28-3	USLGC28-3	USUGL28-3	USUGC28-3
32-34 cm	USHGL32-3	USHGC32-3	USLGL32-3	USLGC32-3	USUGL32-3	USUGC32-3
35-37 cm	USHGL35-3	USHGC35-3	USLGL35-3	USLGC35-3	USUGL35-3	USUGC35-3
38-43 cm	USHGL38-3	USHGC38-3	USLGL38-3	USLGC38-3	USUGL38-3	USUGC38-3
44-47 cm	USHGL44-3	USHGC44-3	USLGL44-3	USLGC44-3	USUGL44-3	USUGC44-3