

ULTRASEAL GEL LINER

Krok wyżej.

USHGL | USHGC | USLGL | USLGC | USUGL | USUGC



OPIS

Przedstawiamy rewolucyjny liner żelowy UltraSeal – przetłomowy produkt, który znakomicie **integruje zaawansowaną technologię uszczelnienia z doskonałymi zaletami żelu.**

Dzięki zintegrowanemu pierścieniowi dostępnemu na trzech różnych wysokościach, użytkownicy mają zapewnione szczelne połączenie po wsunięciu kikuta do leja. Przy połączeniu z OptiGel, liner ten oferuje wyjątkową wygodę i znakomite przyleganie do kikuta, zapewniając bezpieczne i dokładne dopasowanie, które zwiększa kontrolę, komfort i bezpieczeństwo.

Nr CZĘŚCI	ZAWIESZENIE
USHGL/USLGL/USUGL	ZAMEK
USHGC/USLGC/USUGC	PRÓŻNIA

Zalecany dla wszystkich poziomów aktywności.



DLACZEGO ULTRA GEL?

1

To jest jedyny uszczelniający liner dostępny w wersji żelowej.

OptiGel ma gładką i miękką teksturę, która zapewnia delikatny kontakt ze skórą i dopasowanie wokół kikuta.

WIĘKSZY KOMFORT

2

Wykonany jest z tkaniny, która charakteryzuje się mniejszym uciskiem kikuta.

Zewnętrzna tkanina klasy premium łączy w sobie wytrzymałość, trwałość oraz zmienną rozciągliwość, dając komfortową elastyczność.

ŁATWO SIĘ ZAKŁADA I ZDEJMUJE

3


Dostępny jest w wersji z zamkiem i wersji próżniowej.

Funkcja zamka zapewnia, że użytkownicy otrzymują zawieszenie, które jest bezpieczne, mocne i wygodne.


PODWÓJNE ZAWIESZENIE

PRZEKRÓJ


1 GRUBOŚĆ | OPCJA 3 WYSOKOŚCI PIERŚCIENIA | PRÓŻNIA I ZAMEK



HIGH RING: Pierścień wysoki zaczyna się 18 cm od środka dystalnego końca.




LOW RING: Pierścień niski zaczyna się 13 cm od środka dystalnego końca.



ULTRA LOW RING: Pierścień ultra-niski zaczyna się 8 cm od środka dystalnego końca.

JAK WYKONAĆ POMIAR

Pomiary wykonane 6 cm od dystalnego końca



TABELE ROZMIARÓW

ZMIERZONY ROZMIAR (CM)	PIERŚCIEŃ WYSOKI Z ZAMKIEM 3MM JEDNOLITY	PIERŚCIEŃ WYSOKI Z PRÓŻNIĄ 3MM JEDNOLITY	PIERŚCIEŃ NISKI Z ZAMKIEM 3MM JEDNOLITY	PIERŚCIEŃ NISKI Z PRÓŻNIĄ 3MM JEDNOLITY	PIERŚCIEŃ ULTRA NISKI Z ZAMKIEM 3MM JEDNOLITY	PIERŚCIEŃ ULTRA NISKI Z PRÓŻNIĄ 3MM JEDNOLITY
20-23 cm	USHGL20-3	USHGC20-3	USLGL20-3	USLGC20-3	USUGL20-3	USUGC20-3
24-25 cm	USHGL24-3	USHGC24-3	USLGL24-3	USLGC24-3	USUGL24-3	USUGC24-3
26-27 cm	USHGL26-3	USHGC26-3	USLGL26-3	USLGC26-3	USUGL26-3	USUGC26-3
28-31 cm	USHGL28-3	USHGC28-3	USLGL28-3	USLGC28-3	USUGL28-3	USUGC28-3
32-34 cm	USHGL32-3	USHGC32-3	USLGL32-3	USLGC32-3	USUGL32-3	USUGC32-3
35-37 cm	USHGL35-3	USHGC35-3	USLGL35-3	USLGC35-3	USUGL35-3	USUGC35-3
38-43 cm	USHGL38-3	USHGC38-3	USLGL38-3	USLGC38-3	USUGL38-3	USUGC38-3
44-47 cm	USHGL44-3	USHGC44-3	USLGL44-3	USLGC44-3	USUGL44-3	USUGC44-3