

ULTRASEAL GEL LINER

Einen Schritt voraus.

USHGL | USHGC | USLGL | USLGC | USUGL | USUGC



BESCHREIBUNG

Einführung des revolutionären UltraSeal Gel Liners, ein bahnbrechendes Produkt, das die hochmoderne Dichtungstechnologie nahtlos mit den großen Vorteilen des Gels kombiniert.

Dank des integrierten Rings, der in drei verschiedenen Höhen erhältlich ist, ist eine luftdichte Versiegelung am Schafteingang des Benutzers garantiert. Wenn dieser Liner mit OptiGel kombiniert wird, bietet er herausragenden Komfort und eine hervorragende Anpassung an den Stumpf und garantiert damit für einen sicheren und festen Sitz, der die Kontrolle, den Komfort und die Sicherheit erhöht.

ART.NR.	AUFHÄNGUNG
USHGL/USLGL/USUGL	MIT ANSCHLUSS
USHGC/USLGC/USUGC	OHNE ANSCHLUSS

Empfohlen für alle Mobilitätsgrade.



WARUM ULTRA GEL?

1

Er ist der einzige Gel-Liner mit Dichtungseinsätzen.

OptiGel hat eine glatte und weiche Textur, die einen sanften Hautkontakt und einen perfekten Sitz am Stumpf gewährleistet.

HÖHERER KOMFORT

2

Hergestellt aus weniger beengendem Gewebe.

Das äußere Premium-Gewebe kombiniert Stärke mit Langlebigkeit und einem differenzierten Dehnen für eine komfortable Elastizität.

LEICHT AN- & AUSZUZIEHEN

3


Erhältlich sowohl mit als auch ohne distalen Anschluss.

Der Anschluss gewährleistet, dass die Benutzer sich auf eine sichere, feste und komfortable Aufhängung verlassen können.


DOPPELTES AUFHÄNGUNGSSYSTEM

QUERSCHNITT


1 WANDSTÄRKE | RING IN 3 HÖHEN | OHNE & MIT DISTALEM ANSCHLUSS



HIGH RING: der Ring ist ab 18 cm über dem Mittelpunkt des distalen Endes angeordnet.




LOW RING: der Ring ist ab 13 cm über dem Mittelpunkt des distalen Endes angeordnet.



ULTRA LOW RING: der Ring ist ab 8 cm über dem Mittelpunkt des distalen Endes angeordnet.

ERMITTELN DER GRÖÖE

Umfang 6 cm oberhalb des distalen Endes messen



GRÖÖENTABELLEN

GEMESSENER UMFANG (CM)	U	HIGH RING MIT ANSCHLUSS 3MM UNIFORM	U	HIGH RING OHNE ANSCHLUSS 3MM UNIFORM	U	LOW RING MIT ANSCHLUSS 3MM UNIFORM	U	LOW RING OHNE ANSCHLUSS 3MM UNIFORM	U	ULTRA LOW RING MIT ANSCHLUSS 3MM UNIFORM	U	ULTRA LOW RING OHNE ANSCHLUSS 3MM UNIFORM
	20-23 cm		USHGL20-3		USHGC20-3		USLGL20-3		USLGC20-3		USUGL20-3	
24-25 cm		USHGL24-3		USHGC24-3		USLGL24-3		USLGC24-3		USUGL24-3		USUGC24-3
26-27 cm		USHGL26-3		USHGC26-3		USLGL26-3		USLGC26-3		USUGL26-3		USUGC26-3
28-31 cm		USHGL28-3		USHGC28-3		USLGL28-3		USLGC28-3		USUGL28-3		USUGC28-3
32-34 cm		USHGL32-3		USHGC32-3		USLGL32-3		USLGC32-3		USUGL32-3		USUGC32-3
35-37 cm		USHGL35-3		USHGC35-3		USLGL35-3		USLGC35-3		USUGL35-3		USUGC35-3
38-43 cm		USHGL38-3		USHGC38-3		USLGL38-3		USLGC38-3		USUGL38-3		USUGC38-3
44-47 cm		USHGL44-3		USHGC44-3		USLGL44-3		USLGC44-3		USUGL44-3		USUGC44-3