


ULTRASEAL SILICONE LINER

На ступеньку выше.

USHSL | USHSC | USLSL | USLSC | USUSL | USUSC



ОПИСАНИЕ

Инновационный силиконовый лайнер UltraSeal, тщательно разработанный, чтобы удовлетворить потребности своих пользователей с различными уровнями активности.

Благодаря интегрированной ленте, доступной на трех разных высотах, пользователи будут наслаждаться герметичным уплотнением в куксоприемнике. В сочетании с OptiSil это обеспечивает исключительный комфорт и оптимальное крепление для максимального удобства в повседневном использовании.

Кроме того, UltraSeal предлагает двойную систему крепления, которая сочетает в себе преимущества как замкового лайнерата, так и технологии Sealing, обеспечивая максимальное удобство и комфорт.

КОД #	КРЕПЛЕНИЕ
USHSL/USLSL/USUSL	ЗАМКОВЫЙ
USHSC/USLSC/USUSC	БЕЗЗАМКОВЫЙ

Рекомендован для всех уровней активности



ПОЧЕМУ ULTRA?

1

МЕНЬШЕ СЖИМАЕТ

Внешняя ткань Premium сочетает в себе прочность, долговечность и эластичность для большего комфорта

2

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАМКОВОГО МЕХАНИЗМА

Функция блокировки гарантирует, что пользователи получают надежное, прочное и удобное крепление.


3

УДОБНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


OptiSil имеет тонкую, легкую и гладкую внутреннюю поверхность с трением в 1/5 от обычного силикона, что обеспечивает идеальное прилегание к коже.

СХЕМА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ


1 ТОЛЩИНА | 3 ВАРИАНТА ВЫСОТЫ КОЛЕЦ | БЕЗЗАМКОВЫЙ & ЗАМКОВЫЙ



Высокое кольцо начинается на расстоянии 18 см от центра дистального конца



Низкое кольцо начинается на расстоянии 13 см от центра дистального конца.



Сверхнизкое кольцо начинается на расстоянии 8 см от центра дистального конца.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Измерьте окружность культи на 6 см выше дистального конца




ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ИЗМЕРЕННЫЙ РАЗМЕР (СМ)	У	У	У	У	У	У
	ВЫСОКОЕ КОЛЬЦО ЗАМКОВЫЙ	ВЫСОКОЕ КОЛЬЦО БЕЗЗАМКОВЫЙ	НИЗКОЕ КОЛЬЦО ЗАМКОВЫЙ	НИЗКОЕ КОЛЬЦО БЕЗЗАМКОВЫЙ	СВЕРХНИЗКОЕ КОЛЬЦО ЗАМКОВЫЙ	СВЕРХНИЗКОЕ КОЛЬЦО БЕЗЗАМКОВЫЙ
	2ММ РАВНОМЕРНО	2ММ РАВНОМЕРНО	2ММ РАВНОМЕРНО	2ММ РАВНОМЕРНО	2ММ РАВНОМЕРНО	2ММ РАВНОМЕРНО
20-21 см	USHSL20	USHSC20	USLSL20	USLSC20	USUSL20	USUSC20
22-23 см	USHSL22	USHSC22	USLSL22	USLSC22	USUSL22	USUSC22
24-25 см	USHSL24	USHSC24	USLSL24	USLSC24	USUSL24	USUSC24
26-27 см	USHSL26	USHSC26	USLSL26	USLSC26	USUSL26	USUSC26
28-29 см	USHSL28	USHSC28	USLSL28	USLSC28	USUSL28	USUSC28
30-31 см	USHSL30	USHSC30	USLSL30	USLSC30	USUSL30	USUSC30
32-34 см	USHSL32	USHSC32	USLSL32	USLSC32	USUSL32	USUSC32
35-37 см	USHSL35	USHSC35	USLSL35	USLSC35	USUSL35	USUSC35
38-40 см	USHSL38	USHSC38	USLSL38	USLSC38	USUSL38	USUSC38
41-43 см	USHSL41	USHSC41	USLSL41	USLSC41	USUSL41	USUSC41
44-47 см	USHSL44	USHSC44	USLSL44	USLSC44	USUSL44	USUSC44