

# CUFFIE PROTESICHE

## TABELLA MISURE

### **i** COME SCEGLIERE LA TAGLIA

Misurare la circonferenza a 6 cm dall'apice distale.



**AALPS**

Tel +39 051 86 06 42 | Fax +39 051 86 59 668

www.easyliner.eu | info@alpsitaly.com

V.le della Mercanzia, 85 | 40050 Argelato (BO) - Italy

| CODICE #                                        | DESCRIZIONE                      | SPESSORE (MM)   | TAGLIA |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| AKDT   AKDTHD<br>AKFR   AKFRHD                  | Extreme Liner                    | 3 o 6           | 16     | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    | 35    | 38    | 44    |  |
| APDT-TP   APFR-TP                               | Anterior Posterior Tapered Liner | 6/3             |        | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    |       |       |       |  |
| ECDTHD   ECFRHD                                 | ECO Liner                        | 3 o 6           |        | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    | 35    | 38    | 44    |  |
| ELDT   ELFR                                     | EasyLiner                        | 3, 6, 6/3* o 9* | 16     | 20    | 24*   | 26    | 28*   | 32    | 35*   | 38    | 44    |  |
| GPDT   GPFR                                     | General Purpose Liner            | 3 o 6           | 16     | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    | 35    | 38    | 44    |  |
| SPDT   SPDTHD<br>SPFR   SPFRHD                  | Superior Performance Liner       | 3 o 6           | 16     | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    | 35    | 38    | 44    |  |
| SADT   SAFR   SBFR                              | Smart Seal SADT                  | 3 o 6           |        | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    |       | 38    |       |  |
|                                                 | Smart Seal SAFR                  | 3 o 6           |        |       |       | 26    | 28    | 32    | 35    | 38    |       |  |
|                                                 | Smart Seal SBFR                  | 3 o 6           |        | 20    | 24    | 26    | 28    |       |       |       |       |  |
| EZF                                             | EasyFlex Liner                   | 3 o 6           | 16     | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    | 35    | 38    | 44    |  |
| VSDT                                            | Liberty Liner                    | 6               |        | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    |       | 38    |       |  |
| PSI                                             | Proximal Seal Interface          | 6 o 6/3         | 16     | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    |       | 38    | 44    |  |
| PFGFR   PFGDT                                   | ProFit Liner                     | 3 o 6           | 16     | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    | 35    | 38    | 44    |  |
| USHGL   USHGC<br>USLGL   USLGC<br>USUGL   USUGC | UltraSeal Gel Liner              | 3               |        | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    | 35    | 38    | 44**  |  |
| CIRCONFERENZA (CM)                              |                                  |                 | 16-19  | 20-23 | 24-25 | 26-27 | 28-31 | 32-34 | 35-37 | 38-44 | 44-53 |  |

\*Easyliner: 9mm disponibile solo nelle taglie 24 e 28; taglia 35 disponibile solo in 3mm e 6mm.

\*\*UltraSeal taglia 44 per circonferenze da 44 a 47 cm

| CODICE #                                        | DESCRIZIONE              | SPESSORE (MM) | TAGLIA |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LSC   LSL                                       | Silicone Pro Liner       | 2             | 20     | 22    | 24    | 26    | 28    | 30    | 32    | 35    | 38    | 41    | 44    |
| SSGSC   SSGSL                                   | SoftSil® Liner           | 2             | 20     | 22    | 24    | 26    | 28    | 30    | 32    | 35    | 38    | 41    | 44    |
| USHGL   USHGC<br>USLGL   USLGC<br>USUGL   USUGC | UltraSeal Silicone Liner | 2             | 20     | 22    | 24    | 26    | 28    | 30    | 32    | 35    | 38    | 41    | 44    |
| CIRCONFERENZA (CM)                              |                          |               | 20-22  | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |

| CODICE #           | DESCRIZIONE            | SPESSORE (MM) | TAGLIA |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|------------------------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ELPX               | EasyLiner SuperStretch | 6             | 10     | 16    | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    | 38    |
| CIRCONFERENZA (CM) |                        |               | 10-15  | 16-19 | 20-23 | 24-25 | 26-27 | 28-31 | 32-37 | 38-43 |