


LINERS PROTÉSICOS

TABLA DE MEDIDAS.



CÓMO ELEGIR LA TALLA

Mida la circunferencia de la extremidad residual 6 cm por encima del extremo distal.



AALPS

Tel +420 377 223 127 | Fax +420 377 223 010

www.easyliner.eu | info@easyliner.eu

Božkovské náměstí 17/21, 32600 Plzeň – Czech Republic

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR (MM)	TALLA									
AKDT AKDTHD AKFR AKFRHD	Extreme Liner	3 o 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44	
APDT-TP APFR-TP	Anterior Posterior Tapered Liner	6/3		20	24	26	28	32				
ECDTHD ECFRHD	ECO Liner	3 o 6		20	24	26	28	32	35	38	44	
ELDT ELFR	EasyLiner	3, 6, 6/3* o 9*	16	20	24*	26	28*	32	35*	38	44	
GPDT GPFR	General Purpose Liner	3 o 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44	
SPDT SPDTHD SPFR SPFRHD	Superior Performance Liner	3 o 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44	
SADT SAFR SBFR	Smart Seal SADT	3 o 6		20	24	26	28	32		38		
	Smart Seal SAFR	3 o 6				26	28	32	35	38		
	Smart Seal SBFR	3 o 6		20	24	26	28					
EZF	EasyFlex Liner	3 o 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44	
VSDT	Liberty Liner	6		20	24	26	28	32		38		
PSI	Proximal Seal Interface	6 o 6/3	16	20	24	26	28	32		38	44	
PFGFR PFGDT	ProFit Liner	3 o 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44	
USHGL USHGC USLGL USLGC USUGL USUGC	UltraSeal Gel Liner	3		20	24	26	28	32	35	38	44**	
CIRCUNFERENCIA (CM)			16-19	20-23	24-25	26-27	28-31	32-34	35-37	38-44	44-53	

*Easyliner: 9 mm disponible solo para talla 24 y 28; talla 35 disponible solo en grosores de 3 mm y de 6 mm

**UltraSeal en talla 44 para una circunferencia de 44 a 47 cm

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR (MM)	TALLA										
LSC LSL	Silicone Pro Liner	2	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
SSGSC SSGSL	SoftSil® Liner	2	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
USHGL USHGC USLGL USLGC USUGL USUGC	UltraSeal Silicone Liner	2	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
CIRCUNFERENCIA (CM)			20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR (MM)	TALLA							
ELPX	EasyLiner SuperStretch	6	10	16	20	24	26	28	32	38
CIRCUNFERENCIA (CM)			10-15	16-19	20-23	24-25	26-27	28-31	32-37	38-43