

OPTIGEL

SPRAWDZONE PARAMETRY UŻYTKOWE.
WYNIKI KLASY PREMIUM.

NOWA GENERACJA ŻELU ALPS ZAPEWNIĄ NIEZRÓWNYANY KOMFORT

ALPS®

OptiGel to kolejna generacja żelu, opracowana z myślą o nieporównywalnie lepszym komforcie, stabilności i ochronie.

Delikatna, a jednocześnie trwała konstrukcja OptiGel poprawia komfort użytkownika poprzez redukcję nacisku, tarcia oraz uderzeń, natomiast jego zwarta struktura zapewnia doskonałą wytrzymałość i stabilność, poprawiając ogólną kontrolę ruchu.

KORZYŚCI KLINICZNE

- ✓ Zapewnia wysoki komfort i ochronę skóry
- ✓ Minimalizuje nacisk, tarcie i uderzenia
- ✓ Dostosowuje się do zmian objętości kikuta, co przekłada się na bezpieczne zawieszenie protezy
- ✓ Polepsza stabilność i kontrolę chodu
- ✓ Zapewnia większą wytrzymałość, również w przypadku użytkowników o wysokiej aktywności

SPRAWDŹ WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA PRODUKTÓW OPTIGEL



ULTRASEAL GEL LINER

Łączy w sobie zaawansowaną technologię uszczelnienia z zaletami żelu, zapewniając wyjątkowy komfort i dopasowanie do kikuta.

Dostępne z pierścieniami na trzech poziomach: Bardzo niski, niski, wysoki

ZAWIESZENIE **ZAMEK*** **PRÓŻNIA** GRUBOŚĆ **3MM** POZIOM AKTYWNOŚCI



PRO-FIT LINER

Zapewnia delikatny kontakt ze skórą i bezpieczne dopasowanie dookoła kikuta.

ZAWIESZENIE **ZAMEK*** **PRÓŻNIA** GRUBOŚĆ **3MM | 6MM** POZIOM AKTYWNOŚCI

*LRODZAJ ZAMKA: **TAŚMA U**

W połączeniu z taśmą U w wersjach z zamkiem, OptiGel pomaga zmniejszyć ruch tłokowy kikuta bez powodowania ucisku w obrębie końca dystalnego.



REINFORCED FLEX SLEEVE

Składa się z dodatkowej warstwy wewnętrznej tkaniny, która zapewnia zwiększoną trwałość w okolicy brzegu leja protezowego.

Wykonana jest z 30-stopniowym wstępnym wygięciem, co ułatwia jej zginanie i zmniejszamarzczenie się za kolaniem.

GRUBOŚĆ **3MM** POZIOM AKTYWNOŚCI



REINFORCED STRAIGHT SLEEVE

Konstrukcja z dodatkową warstwą wewnętrznej tkaniny zapewnia bardzo wysoką trwałość. Zapewnia maksymalny komfort, doskonałą kontrolę i znakomite parametry użytkowe.

GRUBOŚĆ **3MM** POZIOM AKTYWNOŚCI