

ULTRASEAL GEL LINER

0 krok výše.

USHGL | USHGC | USLGL | USLGC | USUGL | USUGC



POPIS

Představujeme revoluční gelovou vložku UltraSeal – průlomový produkt, který v sobě **dokonale spojuje pokročilou technologii těsnění s vynikajícími výhodami gelu.**

S integrovaným kroužkem dostupným ve třech variantách výšky, si pacient užije podtlakové těsnění jakmile vkročí do lůžka. V kombinaci s OptiGelem nabízí tento liner výjimečné pohodlí a vynikající přizpůsobení zbytkové končetině, což zajišťuje bezpečné a přiléhavé uchycení, které zvyšuje kontrolu, pohodlí a bezpečnost.

ČÍSLO DÍLU	ZAVĚŠENÍ
USHGL/USLGL/USUGL	LOCKING
USHGC/USLGC/USUGC	CUSHION

Doporučeno pro všechny úrovně aktivity.



PROČ ULTRA GEL?

1

Je to jediný těsnící liner dostupný v gelu.

OptiGel má hladkou a měkkou strukturu, která zajišťuje jemný kontakt s pokožkou a přizpůsobení se zbytkové končetině.

ZVÝŠENÝ KOMFORT

2

Je vyroben z méně svírající látky.

Vnější Prémiová látka kombinuje pevnost, odolnost a diferencovanou pružnost pro pohodlnou elasticitu.

SNADNÉ NASAZOVÁNÍ & SUNDÁVÁNÍ

3


Je dostupný v locking a cushion verzi.

Zamykací funkce zajišťuje uživatelům bezpečné, pevné a pohodlné závěšení.

DVOJITÉ ZAVĚŠENÍ


SCHÉMA PRŮŘEZU

1 TLOUŠŤKA | 3 VÝŠKY KROUŽKU | CUSHION & LOCKING



JAK VOLIT VELIKOST

Hodnoty se měří 6cm od distálního konce



TABULKA VELIKOSTÍ

NAMĚŘENÁ VELIKOST (CM)	U HIGH RING LOCKING	U HIGH RING CUSHION	U LOW RING LOCKING	U LOW RING CUSHION	U ULTRA LOW RING LOCKING	U ULTRA LOW RING CUSHION
20-23 cm	USHGL20-3	USHGC20-3	USLGL20-3	USLGC20-3	USUGL20-3	USUGC20-3
24-25 cm	USHGL24-3	USHGC24-3	USLGL24-3	USLGC24-3	USUGL24-3	USUGC24-3
26-27 cm	USHGL26-3	USHGC26-3	USLGL26-3	USLGC26-3	USUGL26-3	USUGC26-3
28-31 cm	USHGL28-3	USHGC28-3	USLGL28-3	USLGC28-3	USUGL28-3	USUGC28-3
32-34 cm	USHGL32-3	USHGC32-3	USLGL32-3	USLGC32-3	USUGL32-3	USUGC32-3
35-37 cm	USHGL35-3	USHGC35-3	USLGL35-3	USLGC35-3	USUGL35-3	USUGC35-3
38-43 cm	USHGL38-3	USHGC38-3	USLGL38-3	USLGC38-3	USUGL38-3	USUGC38-3
44-47 cm	USHGL44-3	USHGC44-3	USLGL44-3	USLGC44-3	USUGL44-3	USUGC44-3