


# PROTHESENLINER GRÖßENTABELLE

## **i** GRÖßENBESTIMMUNG

Umfang 6 cm oberhalb  
des Stumpfes messen



# AALPS

Tel +420 377 223 127 | Fax +420 377 223 010

www.easyliner.eu | info@easyliner.eu

Božkovské náměstí 17/21, 32600 Plzeň – Czech Republic

6641 04633.3B3 F

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	WANDSTÄRKE (MM)	GRÖßE								
AKDT   AKDTHD AKFR   AKFRHD	Extreme Liner	3 oder 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44
APDT-TP   APFR-TP	Anterior Posterior Tapered Liner	6/3		20	24	26	28	32			
ECDTHD   ECFRHD	ECO Liner	3 oder 6		20	24	26	28	32	35	38	44
ELDT   ELFR	EasyLiner	3, 6, 6/3* oder 9*	16	20	24*	26	28*	32	35*	38	44
GPDT   GPFR	General Purpose Liner	3 oder 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44
SPDT   SPDTHD SPFR   SPFRHD	Superior Performance Liner	3 oder 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44
SADT   SAFR   SBFR	Smart Seal SADT	3 oder 6		20	24	26	28	32		38	
	Smart Seal SAFR	3 oder 6				26	28	32	35	38	
	Smart Seal SBFR	3 oder 6		20	24	26	28				
EZF	EasyFlex Liner	3 oder 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44
VSDT	Liberty Liner	6		20	24	26	28	32		38	
PSI	Proximal Seal Interface	6 oder 6/3	16	20	24	26	28	32		38	44
PFGFR   PFGDT	ProFit Liner	3 oder 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44
USHGL   USHGC USLGL   USLGC USUGL   USUGC	UltraSeal Gel Liner	3		20	24	26	28	32	35	38	44**
UMFANG (CM)			16-19	20-23	24-25	26-27	28-31	32-34	35-37	38-44	44-53

\*Easyliner: 9 mm nur in den Größen 24 und 28 erhältlich; Größe 35 nur in 3 mm und 6 mm erhältlich

\*\*UltraSeal Größe 44 für Umfänge von 44 bis 47 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	WANDSTÄRKE (MM)	GRÖßE										
LSC   LSL	Silicone Pro Liner	2	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
SSGSC   SSGSL	SoftSil® Liner	2	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
USHSL   USHSC USLSL   USLSC USUSL   USUSC	UltraSeal Silicone Liner	2	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
UMFANG (CM)			20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	WANDSTÄRKE (MM)	GRÖßE							
ELPX	EasyLiner SuperStretch	6	10	16	20	24	26	28	32	38
UMFANG (CM)			10-15	16-19	20-23	24-25	26-27	28-31	32-37	38-43