

ULTRA SEAL SILICONE LINER

Un passo avanti.

USHSL | USHSC | USLSL | USLSC | USUSL | USUSC



DESCRIZIONE

Scopri l'innovativa cuffia in silicone UltraSeal, realizzata per soddisfare le esigenze degli amputati transtibiali e transfemorali a tutti i livelli di attività.

UltraSeal è disponibile in tre versioni caratterizzate da una diversa altezza dell'anello sigillante per dare agli utilizzatori la certezza di una tenuta sicura. La combinazione con OptiSil garantisce un comfort eccezionale e una sospensione ottimizzata per la massima comodità nell'uso quotidiano.

Inoltre, nella versione con attacco distale, la cuffia UltraSeal offre un doppio sistema di sospensione che senza soluzione di continuità sfrutta i vantaggi sia della sospensione a bloccaggio sia della tecnologia con sigillo, offrendo una funzionalità senza pari.

CODICE	SOSPENSIONE
USHSL/USLSL/USUSL	CON ATTACCO
USHSC/USLSC/USUSC	SENZA ATTACCO

Consigliata per tutti i livelli di attività.



PERCHÈ ULTRA?

1

MENO COSTRITTIVA.

Il tessuto esterno Premium combina resistenza, durata ed elasticità differenziata per una migliore vestibilità.

2

ATTACCO SICURO.

La funzione di bloccaggio garantisce agli utilizzatori una sospensione sicura, stabile e confortevole.


3

SUPERFICIE IN SILICONE DELICATA.


OptiSil offre una superficie interna sottile, leggera e liscia con 1/5 dell'attrito del silicone normale, garantendo una migliore conformità alla pelle.

SEZIONE TRASVERSALE


1 SPESSORE | 3 POSSIBILI ALTEZZE DELL'ANELLO | CON E SENZA ATTACCO



HIGH RING: L'anello è collocato a 18 cm dal centro dell'estremità distale.



LOW RING: L'anello è collocato a 13 cm dal centro dell'estremità distale.



ULTRA LOW RING: L'anello è collocato a 8 cm dal centro dell'estremità distale.

COME SCEGLIERE LA TAGLIA

Misurare la circonferenza a 6 cm dall'apice distale




TABELLA MISURE

CIRCONFERENZA IN (CM)	 HIGH RING CON ATTACCO 2MM	 HIGH RING SENZA ATTACCO 2MM	 LOW RING CON ATTACCO 2MM	 LOW RING SENZA ATTACCO 2MM	 ULTRA LOW RING CON ATTACCO 2MM	 ULTRA LOW RING SENZA ATTACCO 2MM
20-21 cm	USHSL20	USHSC20	USLSL20	USLSC20	USUSL20	USUSC20
22-23 cm	USHSL22	USHSC22	USLSL22	USLSC22	USUSL22	USUSC22
24-25 cm	USHSL24	USHSC24	USLSL24	USLSC24	USUSL24	USUSC24
26-27 cm	USHSL26	USHSC26	USLSL26	USLSC26	USUSL26	USUSC26
28-29 cm	USHSL28	USHSC28	USLSL28	USLSC28	USUSL28	USUSC28
30-31 cm	USHSL30	USHSC30	USLSL30	USLSC30	USUSL30	USUSC30
32-34 cm	USHSL32	USHSC32	USLSL32	USLSC32	USUSL32	USUSC32
35-37 cm	USHSL35	USHSC35	USLSL35	USLSC35	USUSL35	USUSC35
38-40 cm	USHSL38	USHSC38	USLSL38	USLSC38	USUSL38	USUSC38
41-43 cm	USHSL41	USHSC41	USLSL41	USLSC41	USUSL41	USUSC41
44-47 cm	USHSL44	USHSC44	USLSL44	USLSC44	USUSL44	USUSC44