

EASYLINER®

ELDT | ELFR

Verstärkter Gelliner,
mit oder ohne distalen Anschluss



BESCHREIBUNG

ALPS® EasyLiner® wird mit EasyGel hergestellt, das leistungsstarke Antioxidantien enthält, die sich als äußerst vorteilhaft für die Haut des Stumpfes bewährt haben. Durch das EasyGel und das Hochleistungsgewebe bietet der EasyLiner eine perfekte Kombination aus Weichheit, Festigkeit, Elastizität, Komfort und Haltbarkeit.

Belege für diese Vorteile finden Sie in den Fallstudien im Produktkatalog.

ART.NR.	AUFHÄNGUNG
ELDT	MIT ANSCHLUSS
ELFR	OHNE ANSCHLUSS

Empfohlen für alle Mobilitätsgrade.




WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN & VORTEILE



- ✓ Verstärkte Nähte verbessern Haltbarkeit und Aussehen
- ✓ Flache Verkapselung bietet zusätzlichen Komfort
- ✓ Leistungsfähiges Gewebe zur Verbesserung der Haltbarkeit
- ✓ Erhältlich in 3 mm und 6 mm uniform und mit einer auslaufenden Wandstärke von 6 mm distal bis 3 mm proximal


QUERSCHNITT

3mm Uniform, 6mm Uniform, 6/3mm auslaufend



GRÖßENBESTIMMUNG

Umfang 6 cm oberhalb
des Stumpfendes messen



GRÖßENTABELLE

UMFANG (CM)	MIT ANSCHLUSS 3.0MM, 6MM, 6/3MM, oder 9MM	OHNE ANSCHLUSS 3.0MM, 6MM, 6/3MM, oder 9MM
16-19 cm	ELDT 16 - (3, 6, oder 6/3)	ELFR 16 - (3, 6, oder 6/3)
20-23 cm	ELDT 20 - (3, 6, oder 6/3)	ELFR 20 - (3, 6, oder 6/3)
24-25 cm	ELDT 24 - (3, 6, 6/3, oder 9)	ELFR 24 - (3, 6, 6/3, oder 9)
26-27 cm	ELDT 26 - (3, 6, oder 6/3)	ELRF 26 - (3, 6, oder 6/3)
28-31 cm	ELDT 28 - (3, 6, 6/3, oder 9)	ELRF 28 - (3, 6, 6/3, oder 9)
32-34 cm	ELDT 32 - (3, 6, oder 6/3)	ELFR 32 - (3, 6, oder 6/3)
35-37 cm	ELDT 35 - (3 oder 6)	ELFR 35 - (3 oder 6)
38-43 cm	ELDT 38 - (3, 6, oder 6/3)	ELFR 38 - (3, 6, oder 6/3)
44-53 cm	ELDT 44 - (3, 6, oder 6/3)	ELFR 44 - (3, 6, oder 6/3)