

ULTRASEAL SILICONE LINER

Un paso por delante.

USHSL | USHSC | USLSL | USLSC | USUSL | USUSC



DESCRIPCIÓN

Descubra el novedoso liner UltraSeal de silicona, está cuidadosamente diseñado para cubrir las necesidades de los amputados transtibiales y transfemorales en todos los niveles de actividad.

Con una banda integrada disponible en tres alturas diferentes, los usuarios disfrutarán de un cierre hermético a la entrada del encaje. Al combinarse con OptiSil, proporcionará gran comodidad y suspensión mejorada, lo que se traducirá en un uso diario más sencillo.

Además, en la versión con conexión distal, el UltraSeal ofrece un sistema de suspensión doble que aprovecha a la perfección las ventajas como la suspensión con pin y la tecnología de sellado, ofreciendo una funcionalidad inigualable.

N.º PIEZA	SUSPENSIÓN
USHSL/USLSL/USUSL	CON PIN
USHSC/USLSC/USUSC	SIN PIN

Recomendado para todos los niveles de actividad.



¿POR QUÉ ULTRA?

1

MENOR PRESIÓN.

El tejido exterior de primera calidad combina resistencia, durabilidad y elasticidad diferenciada y cómoda.

2

SEGURIDAD GRACIAS AL PIN.

La función con pin garantiza a los usuarios una suspensión segura, firme y cómoda.


3

SUPERFICIE DE SILICONA AGRADABLE.

OptiSil ofrece una superficie interior fina, ligera y suave con 1/5 de la fricción de la silicona normal, lo que garantiza una mayor adaptación a la piel.


DIAGRAMA TRANSVERSAL

1 GROSOR | 3 OPCIONES DE ALTURA DEL ANILLO | SIN PIN Y CON PIN



CÓMO MEDIR

Medir la circunferencia del muñón a 6 cm del extremo distal



TABLAS DE MEDIDAS

CIRCUNFERENCIA (CM)	 HIGH RING CON PIN 2MM	 HIGH RING SIN PIN 2MM	 LOW RING CON PIN 2MM	 LOW RING SIN PIN 2MM	 ULTRA LOW RING CON PIN 2MM	 ULTRA LOW RING SIN PIN 2MM
20-21 cm	USHSL20	USHSC20	USLSL20	USLSC20	USUSL20	USUSC20
22-23 cm	USHSL22	USHSC22	USLSL22	USLSC22	USUSL22	USUSC22
24-25 cm	USHSL24	USHSC24	USLSL24	USLSC24	USUSL24	USUSC24
26-27 cm	USHSL26	USHSC26	USLSL26	USLSC26	USUSL26	USUSC26
28-29 cm	USHSL28	USHSC28	USLSL28	USLSC28	USUSL28	USUSC28
30-31 cm	USHSL30	USHSC30	USLSL30	USLSC30	USUSL30	USUSC30
32-34 cm	USHSL32	USHSC32	USLSL32	USLSC32	USUSL32	USUSC32
35-37 cm	USHSL35	USHSC35	USLSL35	USLSC35	USUSL35	USUSC35
38-40 cm	USHSL38	USHSC38	USLSL38	USLSC38	USUSL38	USUSC38
41-43 cm	USHSL41	USHSC41	USLSL41	USLSC41	USUSL41	USUSC41
44-47 cm	USHSL44	USHSC44	USLSL44	USLSC44	USUSL44	USUSC44