

ANTERIOR POSTERIOR TAPERED- ЛАЙНЕР С РАЗНОЙ ТОЛЩИНОЙ В ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТЯХ APDT-TP | APFR-TP

Гелевый лайнер — с дистальным креплением и без него.



ОПИСАНИЕ

Лайнер ALPS® AP Tapered имеет постепенное сужение от передней к задней части — это обеспечивает повышенный комфорт. Лайнер доступен в двух вариантах крепления: с замковой системой или с вакуумной фиксацией.

В модели AP Tapered используется чёрная высокопрочная ткань с гелем, что помогает уменьшить образование складок в подколенной области.

Артикул #	Тип крепления
APDT	Замковое
APFR	Вакуумное


Рекомендуется для всех уровней активности.



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЧЕРНАЯ ТКАНЬ
Горизонтальная растяжимость при
ограниченной вертикальной



ГЕЛЬ ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ
(HD) GEL



ЗАМКОВЫЙ




ВАКУУМНЫЙ

- ✓ Изготовлен из высокопрочной чёрной ткани с гелевым слоем, что способствует снижению образования складок в подколенной области
- ✓ Сужение: от 6 мм спереди до 3 мм сзади


СХЕМА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

СУЖЕНИЕ: ОТ 6,0 ММ ДО 3,0 ММ



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Измерьте окружность остаточной конечности на расстоянии 6 см от дистального конца.



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ИЗМЕРЕННЫЙ РАЗМЕР (СМ)	ЗАМКОВЫЙ 6/3 ММ (РАЗНАЯ ТОЛЩИНА)	ВАКУУМНЫЙ 6/3ММ (РАЗНАЯ ТОЛЩИНА)
20-23 cm	APDT 20 - TP	APFR 20 - TP
24-25 cm	APDT 24 - TP	APFR 24 - TP
26-27 cm	APDT 26 - TP	APFR 26 - TP
28-31 cm	APDT 28 - TP	APFR 28 - TP
32-37 cm	APDT 32 - TP	APFR 32 - TP