

ЛАЙНЕР EASYLINER®

ELDT | ELFR

Гелевый лайнер, усиленный
с дистальным креплением и без



ОПИСАНИЕ

ALPS® EasyLiner®: материал EasyGel содержит антиоксиданты с подтверждённым положительным эффектом для кожи культи. Комбинация EasyGel и высокопрочной ткани обеспечивает сочетание мягкости, прочности, эластичности, комфорта и долговечности изделия.

Подтверждено практикой: примеры применения — в каталоге продукции.

Артикул #	Тип крепления
ELDT	Замковое
ELFR	Вакуумное

Рекомендуется для всех уровней активности.



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



БЕЖЕВАЯ ТКАНЬ
РАСТЯЖИМОСТЬ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И
ВЕРТИКАЛИ



EASYGEL



ЗАМКОВЫЙ




ВАКУУМНЫЙ

- ✓ Усиленные швы — повышают прочность и улучшают внешний вид
- ✓ Ткань повышенной прочности: служит дольше
- ✓ Плоская капсуляция — дополнительный комфорт
- ✓ Доступен в двух вариантах: с равномерной толщиной — 3 мм и 6 мм, а также в сужающемся исполнении — от 6 мм на дистальном конце до 3 мм


СХЕМА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

Толщина: 3 мм (равномерная), 6 мм (равномерная), 6/3 мм (разнотолщинная).



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Измерьте окружность остаточной конечности на расстоянии 6 см от дистального конца.



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ИЗМЕРЕННЫЙ РАЗМЕР (CM)	ЗАМКОВЫЙ 3.0MM, 6MM, 6/3MM, ИЛИ 9MM	ВАКУУМНЫЙ 3.0MM, 6MM, 6/3MM, ИЛИ 9MM
16-19 cm	ELDT 16 - (3, 6, или 6/3)	ELFR 16 - (3, 6, или 6/3)
20-23 cm	ELDT 20 - (3, 6, или 6/3)	ELFR 20 - (3, 6, или 6/3)
24-25 cm	ELDT 24 - (3, 6, 6/3, или 9)	ELFR 24 - (3, 6, 6/3, или 9)
26-27 cm	ELDT 26 - (3, 6, или 6/3)	ELRF 26 - (3, 6, или 6/3)
28-31 cm	ELDT 28 - (3, 6, 6/3, или 9)	ELRF 28 - (3, 6, 6/3, или 9)
32-34 cm	ELDT 32 - (3, 6, или 6/3)	ELFR 32 - (3, 6, или 6/3)
35-37 cm	ELDT 35 - (3 или 6)	ELFR 35 - (3 или 6)
38-43 cm	ELDT 38 - (3, 6, или 6/3)	ELFR 38 - (3, 6, или 6/3)
44-53 cm	ELDT 44 - (3, 6, или 6/3)	ELFR 44 - (3, 6, или 6/3)