

ULTRASEAL GEL LINER

На шаг впереди.

USHGL | USHGC | USLGL | USLGC | USUGL | USUGC



ОПИСАНИЕ

Откройте для себя UltraSeal Gel — революционный гелевый лайнер, который выводит комфорт и надёжность на новый уровень!

В этом инновационном решении идеально сочетаются передовая технология вакуумной фиксации и уникальные свойства геля.

Интегрированная лента с тремя вариантами высоты обеспечивает безупречную вакуумную фиксацию при установке лайнера в гильзу.

В паре с гелем OptiGel лайнер дарит исключительный комфорт, максимально точно прилегая к остаточной конечности.

Результат — надёжная, плотная посадка, которая заметно повышает управляемость протеза, а также комфорт и безопасность пользователя.

Артикул #	Тип крепления
USHGL/USLGL/USUGL	Замковое
USHGC/USLGC/USUGC	Вакуумное

Рекомендуется для всех уровней активности.



ПОЧЕМУ ULTRASEAL GEL?

1

Это единственный лайнер с мембраной, доступный в гелевом исполнении».

OptiGel — гель с невероятно гладкой и нежной текстурой: он деликатно соприкасается с кожей и идеально облегает остаточную конечность.

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

2

Ткань без эффекта сдавливания.

Премиальная внешняя ткань — прочная и долговечная, при этом она по-разному тянется в разных зонах, чтобы идеально подстраиваться под движения и дарить комфорт.

ЛЕГКО НАДЕВАТЬ И СНИМАТЬ

3


Доступен в двух вариантах: замковый и вакуумный.

Благодаря функции фиксации крепление получается по-настоящему надёжным: оно прочно удерживает протез и при этом остаётся комфортным для пользователя.

ДВОЙНАЯ ФИКСАЦИЯ

СХЕМА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

1 ВАРИАНТ ТОЛЩИНЫ | 3 ВЫСОТЫ КОЛЬЦА | ВАКУУМНАЯ И ЗАМКОВАЯ ФИКСАЦИИ




Высокое кольцо начинается в 18 см от центра дистального конца.

Низкое кольцо начинается в 13 см от центра дистального конца.

Ультранизкое кольцо начинается в 8 см от центра дистального конца.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Измерьте окружность остаточной конечности на расстоянии 6 см от дистального конца.



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ИЗМЕРЕННЫЙ РАЗМЕР (СМ)	Замковый с высоким кольцом равнотолщинный 3 мм	Вакуумный с высоким кольцом равнотолщинный 3 мм	Замковый с низким кольцом равнотолщинный 3 мм	Вакуумный с низким кольцом равнотолщинный 3 мм	Замковый со сверхнизким кольцом равнотолщинный 3 мм	Вакуумный со сверхнизким кольцом равнотолщинный 3 мм
20-23 cm	USHGL20-3	USHGC20-3	USLGL20-3	USLGC20-3	USUGL20-3	USUGC20-3
24-25 cm	USHGL24-3	USHGC24-3	USLGL24-3	USLGC24-3	USUGL24-3	USUGC24-3
26-27 cm	USHGL26-3	USHGC26-3	USLGL26-3	USLGC26-3	USUGL26-3	USUGC26-3
28-31 cm	USHGL28-3	USHGC28-3	USLGL28-3	USLGC28-3	USUGL28-3	USUGC28-3
32-34 cm	USHGL32-3	USHGC32-3	USLGL32-3	USLGC32-3	USUGL32-3	USUGC32-3
35-37 cm	USHGL35-3	USHGC35-3	USLGL35-3	USLGC35-3	USUGL35-3	USUGC35-3
38-43 cm	USHGL38-3	USHGC38-3	USLGL38-3	USLGC38-3	USUGL38-3	USUGC38-3
44-47 cm	USHGL44-3	USHGC44-3	USLGL44-3	USLGC44-3	USUGL44-3	USUGC44-3