

EASYLINER®

ELDT | ELFR

Gel Liner, Reinforced –
With or Without Distal Attachment



製品概要

ALPS® EasyLiner®には、断端の皮膚に対して非常に有益であることが証明された抗酸化剤を含んだ EasyGel が採用されています。このEasyGelと高性能なファブリックを組み合わせることで、ALPS® EasyLiner®は、柔らかさ、強度、伸縮性、快適性、そして耐久性などで理想的なバランスを実現したライナーです。

皮膚への効果については、製品カタログ内の症例研究（ケーススタディー）を参照ください。

PART #	SUSPENSION
ELDT	LOCKING
ELFR	CUSHION

Recommended for all activity levels.



主な特長とベネフィット



BEIGE FABRIC
HORIZONTAL &
VERTICAL STRETCH



EASYGEL



LOCKING




CUSHION

- ✓ 縫い目が補強されており、耐久性と外観を向上しています。
- ✓ アンブレラの保護カバーはフラット。そのため、快適さがさらに向上しています。
- ✓ 耐久性を高める高性能ファブリックを採用。
- ✓ 厚みは3mmおよび6mmの均一タイプに加え、ディスタルエンド（遠位端）付近が6mmで上部が3mmと厚みが変化するテーパータ イプも用意しています。


断面図

3mm厚、6mm厚、6/3mmテーパタイプ



サイズの測り方

断末端から近位6cmの周径を測定してください



サイズ表

測定サイズ (CM)	LOCKING 3.0MM, 6MM, 6/3MM, OR 9MM	CUSHION 3.0MM, 6MM, 6/3MM, OR 9MM
16-19 cm	ELDT 16 - (3, 6, or 6/3)	ELFR 16 - (3, 6, or 6/3)
20-23 cm	ELDT 20 - (3, 6, or 6/3)	ELFR 20 - (3, 6, or 6/3)
24-25 cm	ELDT 24 - (3, 6, 6/3, or 9)	ELFR 24 - (3, 6, 6/3, or 9)
26-27 cm	ELDT 26 - (3, 6, or 6/3)	ELRF 26 - (3, 6, or 6/3)
28-31 cm	ELDT 28 - (3, 6, 6/3, or 9)	ELRF 28 - (3, 6, 6/3, or 9)
32-34 cm	ELDT 32 - (3, 6, or 6/3)	ELFR 32 - (3, 6, or 6/3)
35-37 cm	ELDT 35 - (3 or 6)	ELFR 35 - (3 or 6)
38-43 cm	ELDT 38 - (3, 6, or 6/3)	ELFR 38 - (3, 6, or 6/3)
44-53 cm	ELDT 44 - (3, 6, or 6/3)	ELFR 44 - (3, 6, or 6/3)